

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940165 750
GTIN	4062406069599
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Hmotnost	74 kg
Hloubka	500 mm
Šířka v G	60

Šířka	1500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet polic	2
Výška	750 mm
Užitná výška	613 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	nahoře
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
	940651 75

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20
--	--------------

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
--	-----------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
--	------------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
--	------------

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 750/800 mm	940514 750/800
---	----------------

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
--	-----------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
--	------------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
--	------------