

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940165 1000
GTIN	4062406069728
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Počet polic	4
Užitná výška	863 mm

Hloubka	500 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	93 kg
Výška	1000 mm
Šířka v G	60
Šířka	1500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
	940651 200

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940590 30

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30

940552 30

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm

940651 125

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940550 30

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30

940560 30

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

940651 150

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21

914227 GP21

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60

958146 60

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20

951980 60X20

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20

951985 60X20