

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940167 750
GTIN	4062406069766
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	74 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1500 mm
Užitná výška	613 mm

Polohování rukojeti	nahoře
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Hloubka	500 mm
Šířka v G	60
Výška	750 mm
ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Počet polic	2
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
	940651 125

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20
--	--------------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

	940651 150
--	------------

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30

	940550 30
--	-----------

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30

	940560 30
--	-----------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm

	940651 75
--	-----------

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F

	940559 F
--	----------

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 750/800 mm

	940514 750/800
--	----------------

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm

	940651 300
--	------------