



Dílenský vozík Assistent 179N, Typ: 179N-7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	918275 179N-7
GTIN	4000896214488
Třída artiklu	93H

Popis

Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 řiditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

S plastovou pracovní plochou, odolnou vůči rozpouštědlům.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 5×81 / 2×166

Lakování:

Modrá

Technický popis

Šířka	785 mm
Výška	1020 mm
Typ	179N-7
Užitná šířka zásuvek	522 mm

Hmotnost	90 kg
Hloubka	518 mm
Řada	Asistent
Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Dílenký vozík