

**Dílenský vozík Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918277 179NXL-7
GTIN	4000896215164
Třída artiklu	93H

Popis**Provedení:**

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Celková nosnost 1 000 kg. Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

Osazení:

Početxvýška čela zásuvek v mm: 5x81 / 2x166

Lakování:

Modrá

Technický popis

Šířka	959 mm
Typ	179NXL-7
Hloubka	518 mm
Užitná šířka zásuvek	696 mm

Výška	1020 mm
Hmotnost	125 kg
Řada	Asistent
Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Dílenský vozík