



Dílenský vozík Assistent 179N s pracovní deskou z ušlechtilé oceli, Typ: 179N-8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	918276 179N-8
GTIN	4000896215584
Třída artiklu	93H

Popis

Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 7×81 / 1×166

Lakování:

Modrá

Technický popis

Šířka	785 mm
Hmotnost	90 kg
Řada	Asistent

Výška	1020 mm
Typ	179N-8
Hloubka	518 mm
Užitná šířka zásuvek	522 mm
Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Dílenský vozík