



## Dílenský vozík Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Třída artiklu	93H

### Popis

#### Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.<br>2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Celková nosnost 1 000 kg. Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

#### Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 7×81 / 1×166

#### Lakování:

Modrá

### Technický popis

Hmotnost	125 kg
Užitná šířka zásuvek	696 mm
Typ	179NXL-8
Hloubka	518 mm

Šířka	959 mm
Výška	1020 mm
Řada	Asistent
Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Díleňský vozík