

**Pojízdný pracovní stůl 179NW, Typ: 179NW-7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Třída artiklu	93H

Popis**Provedení:**

Pojízdný pracovní stůl se 7 zásuvkami a skříňovým oddílem s nastavitelnou odkládací policí. Centrální zamykání cylindrickým zámkem a oboustranně výsuvným blokem. Skříň s průběžnou ochranou rohových hran. Nosnost zásuvek 25 kg, velká zásuvka 40 kg. Pracovní deska z březového multiplexu, vhodná pro flexibilní montáž svěráku, vyměnitelná. Celková nosnost 750 kg. 2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 6×81 / 1×166

Lakování:

Modrá.

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	522 mm
Hmotnost	120 kg
Výška	964 mm
Užitná hloubka zásuvek	398 mm
Řada	Asistent

Pracovní deska tloušťka	30 mm
Hloubka	600 mm
Šířka	1150 mm
Typ	179NW-7
Podle konfigurátoru	ne
Nosnost zásuvek / výsuvných den	25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl