

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 26×14G, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940185 750
GTIN	4062406066932
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	nahore

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet polic	2
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Užitná šířka zásuvky v G	26
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška	750 mm
Počet zásuvek	2
Užitná výška	613 mm
Šířka v G	60
ComfortClose	ne
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Šířka	1500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	90 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 750/800 mm	940514 750/800
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20