

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 26×14G, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940185 2000
GTIN	4062406066994
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Užitná výška	1863 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Šířka v G	60
Hloubka	500 mm
Šířka	1500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hmotnost	178 kg
Výška	2000 mm
Počet polic	8
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň

Druh produktu

Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Sada osvětlení Extended pro skříň GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 2000 mm	940514 2000
Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150