

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 26×14G, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940185 1000
GTIN	4062406066963
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)

100 kg

Užitná výška	863 mm
Výška	1000 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná šířka zásuvky v G	26
Hloubka	500 mm
Šířka v G	60
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	nahore
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	109 kg
Šířka	1500 mm
Počet polic	4
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	2
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125