

Garant GRIDLINE

**Základní skříň se zásuvkou, posuvnými dveřmi s průzorem, 26×14G, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940187 2000
GTIN	4062406069964
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka v G	60
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Užitná výška	1863 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Počet polic	8
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuvek	3
Hmotnost	178 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Výška	2000 mm
Šířka	1500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň

Druh produktu

Skříň s policemi

## Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříň GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříň 2000 mm

940514 2000

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm

940651 100

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30

940560 30

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 60

958146 60

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm

940651 125

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm

940651 200

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940550 30

Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30

940590 30

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30

940552 30

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm

940651 300

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg

950180 75

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm

940651 75

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm

940651 150