


Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, posuvnými dveřmi s průzorem, 26×14G, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940187 900
GTIN	4062406069926
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	900 mm
Polohování rukojeti	nahore

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet zásuvek	2
Užitná šířka zásuvky v G	26
ComfortClose	ne
Šířka	1500 mm
Užitná výška	763 mm
Hloubka v G	20
Hmotnost	97 kg
Počet polic	2
Šířka v G	60
Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G,Výška 150 mm Šířka pláště v G 60	958146 60
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 60X20	951985 60X20
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 900 mm	940514 900
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 60X20	951980 60X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21