

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec se zásuvkou, posuvnými dveřmi s průzorem, 26×14G,  
Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940197 750
GTIN	4062406069995
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Šířka	1500 mm
Hmotnost	90 kg
Užitná hloubka zásuvek	350 mm

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	2
Polohování rukojeti	dole
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Výška	750 mm
Počet polic	2
Užitná výška	613 mm
Hloubka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Šířka v G	60
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost  
zásuvky 75 kg

---

950180 75