

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 26×14G, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940195 750
GTIN	4062406069971
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	750 mm
ComfortClose	ne
Počet polic	2

Šířka	1500 mm
Šířka v G	60
Hloubka v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Polohování rukojeti	dole
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Hmotnost	90 kg
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Počet zásuvek	2
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná výška	613 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná
dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 750/800 mm

940514 750/800

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost
zásuvky 75 kg

950180 75