

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940205 1000
GTIN	4062406070045
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	114 kg
Hloubka v G	20
Šířka v G	80
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	863 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	1000 mm
Hloubka	500 mm
Počet polic	4
ComfortClose	ne
Šířka	2000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 80	958146 80
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20	951985 80X20
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
	940515 1000/1250

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná
dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 1000/1250 mm

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela
zásuvky 100 mm

940652 100

Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940590 40

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela
zásuvky 125 mm

940652 125

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela
zásuvky 200 mm

940652 200

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20

951980 80X20

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela
zásuvky 300 mm

940652 300

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela
zásuvky 75 mm

940652 75