

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940205 2000   |
| GTIN           | 4062406070076 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|              |         |
|--------------|---------|
| Užitná výška | 1863 mm |
| Šířka v G    | 80      |

|  |  |
|--|--|
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný                             | ano  |
| Šířka  | 2000 mm  |
| Výška  | 2000 mm  |
| Hloubka  | 500 mm   |
| Čelní strana skříně  | Celoplechová posuvná dvířka                                    |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg   |
| Hloubka v G  | 20   |
| Počet polic  | 10   |
| Polohování rukojeti  | uprostřed  |
| Hmotnost   | 195 kg   |
| ComfortClose   | ne   |
| Tloušťka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní  | 1000 kg  |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm  |
| Cylindrický zámek  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně  | Základní skříň   |
| Druh produktu  | Skříň s policemi   |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm     | 940652 100  |
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm     | 940652 150  |
| Krytka zámku pro GridLine Typ GP21   | 914227 GP21 |
| Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 80 | 958146 80   |

|   |             |
|---|-------------|
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40   | 940560 40   |
| Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F  | 940559 F    |
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm                       | 940652 125  |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm | 940515 2000 |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40  | 940552 40   |
| Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40   | 940590 40   |
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm                        | 940652 75   |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40   | 940550 40   |
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm                       | 940652 200  |
| Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm                       | 940652 300  |