

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940205 900
GTIN	4062406070038
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Užitná výška	763 mm
Šířka v G	80
Šířka	2000 mm
Počet polic	2

Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	100 kg
Výška	900 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20	951985 80X20
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 900 mm	940515 900
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 80	958146 80
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20	951980 80X20
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40