

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940207 1250
GTIN	4062406070120
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	2000 mm
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	nahoře

Výška	1250 mm
Počet polic	4
Hloubka	500 mm
Užitná výška	1113 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Hmotnost	128 kg
Šířka v G	80
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
	940652 75

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 80

958146 80

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm

940652 100

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm

940652 200

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm

940652 300

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20

951980 80X20

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F

940559 F

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20

951985 80X20

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940590 40