

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940207 900
GTIN	4062406070106
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Počet polic	2
Užitná výška	763 mm
Polohování rukojeti	nahore
Šířka v G	80

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výška	900 mm
Hloubka v G	20
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka	2000 mm
Hmotnost	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Police 200 kg Pro šířku skříně / oddílů v G 40	940590 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříně / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 900 mm	940515 900
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20	951985 80X20
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20	951980 80X20

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 80	958146 80
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75