

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 36×14G, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940225 1250
GTIN	4062406070250
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G, se zásuvkami 36×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016,

práškově nanášený lak.**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1250 mm
-------	---------

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Počet polic	4
Polohování rukojeti	nahore
Užitná výška	1113 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
ComfortClose	ne
Hmotnost	144 kg
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Šířka	2000 mm
Počet zásuvek	2
Hloubka	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	80
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20	951980 80X20
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20	951985 80X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40