


Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 36×14G, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940225 750
GTIN	4062406070212
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G, se zásuvkami 36×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Hmotnost	107 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Hloubka	500 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Počet zásuvek	2
ComfortClose	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
Výška	750 mm
Hloubka v G	20
Užitná výška	613 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	2
Šířka v G	80
Šířka	2000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 750/800 mm	940515 750/800
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 80X20	951980 80X20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 80X20	951985 80X20
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200