

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 36×14G, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940235 750
GTIN	4062406070359
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G, se zásuvkami 36×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	750 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná výška	613 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	2
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Počet polic	2
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka	2000 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Polohování rukojeti	dole
Hmotnost	107 kg
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
ComfortClose	ne
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Šířka v G	80
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 750/800 mm	940515 750/800
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200