

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, posuvnými dveřmi s průzorem, 36×14G, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940227 2000
GTIN	4062406070342
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G, se zásuvkami 36×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Polohování rukojeti	uprostřed
ComfortClose	ne
Počet polic	8
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
Hloubka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet zásuvek	3
Užitná šířka zásuvky v G	36
Výška	2000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	2000 mm
Hmotnost	211 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Hloubka v G	20
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Šířka v G	80
Užitná výška	1863 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 2000 mm	940515 2000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F