

Garant**APMT 180524 SR, HB7520, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215242 ST1400
GTIN	4045197707833
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Rohový rádius: 2,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,25 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Rohový rádius	2,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180524 SR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		