

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940823 800 |
| GTIN | 4062406070595 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×20G. Vhodné zásuvky: 26×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Polohování rukojeti | nahore |
| Výška | 800 mm |
| Šířka v G | 30 |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |

| | |
|-------------------------------|--|
| Hloubka v G | 20 |
| Hloubka | 500 mm |
| ComfortClose | ne |
| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem |
| Šířka | 750 mm |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Užitná výška | 645 mm |
| Hmotnost | 36 kg |
| Provedení | pro individuální osazení |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Skříň s policemi |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940550 30 |
| Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940552 30 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm | 940641 125 |
| Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm | 940641 75 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm | 940641 300 |

| | |
|--|----------------|
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm | 940641 200 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm | 940641 150 |
| Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940590 30 |
| Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm | 940641 100 |
| Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30 | 940560 30 |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm | 940501 750/800 |