

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940843 800
GTIN	4062406070731
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)  
Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	800 mm
Šířka v G	40
Polohování rukojeti	nahoře
Užitná výška	645 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem

ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Hmotnost	42 kg
Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
	940511 750/800

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová  
dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 750/800 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška  
čela zásuvky 125 mm

940642 125

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška  
čela zásuvky 300 mm

940642 300

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940550 40

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940590 40

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11