

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940843 1500
GTIN	4062406070779
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahore

ComfortClose	ne
Šířka v G	40
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	1500 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	65 kg
Užitná výška	1345 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1500 mm	940501 1500
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1500 mm	940511 1500

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40