

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940841 1000
GTIN	4062406070687
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	845 mm
Hloubka v G	20
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	1000 mm

ComfortClose	ne
Hmotnost	49 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Polohování rukojeti	nahoře
Šířka v G	40
Šířka	1000 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky
pro výšku skříně 900/1000 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 150 mm

940642 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 300 mm

940642 300

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40

940550 40

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 125 mm

940642 125

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40

940560 40

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška
čela zásuvky 75 mm

940642 75