



Skříň s křídlovými dveřmi s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 949501 2000 |
| GTIN | 4062406081928 |
| Třída artiklu | 92S |

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s **cylindrickým zámkem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

S křídlovými celoplechovými dvířky.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Výška | 2000 mm |
| Užitná výška | 1840 mm |
| Hloubka | 400 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Šířka | 1000 mm |
| Hmotnost | 69 kg |
| Polohování rukojeti | uprostřed |
| Počet polic | 4 |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 60 kg |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 40 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Druh produktu | Skříň na pořadače |

Příslušenství

| | |
|--------------------------|-------------|
| Přídavná police Typ 1000 | 949514 1000 |
|--------------------------|-------------|