

HOLEX**Skříň s křídlovými dveřmi s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška: 1200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949501 1200
GTIN	4062406081911
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s **cylindrickým zámkem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

S křídlovými celoplechovými dvířky.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	1000 mm
Hmotnost	36 kg

Hloubka	400 mm
Počet polic	2
Užitná výška	1040 mm
Polohování rukojeti	nahore
Výška	1200 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

Příslušenství

Přídavná police Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------