

HOLEX**Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými dvířky s průzorem, Výška: 1200mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 949503 1200 |
| GTIN | 4062406080570 |
| Třída artiklu | 92S |

Popis**Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem **s cylindrickým zámekem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

S křídlovými dvířky s průzorem (polykarbonátové desky).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem |
| Šířka | 1000 mm |
| Počet polic | 2 |
| Užitná výška | 1040 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Hloubka | 400 mm |
| Výška | 1200 mm |
| Polohování rukojeti | nahoře |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 60 kg |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 40 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Druh produktu | Skříň na pořadače |

Příslušenství

| | |
|--------------------------|-------------|
| Přídavná police Typ 1000 | 949514 1000 |
|--------------------------|-------------|