

**HOLEX****Skříň bez dvířek, Výška: 1200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949506 1200
GTIN	4062406080600
Třída artiklu	92S

**Popis****Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem **s cylindrickým zámekem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

Bez dvířek, jako otevřená regálová skříň.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka	400 mm
Výška	1200 mm
Počet polic	2
Čelní strana skříně	otevřené

Užitná výška	1040 mm
Šířka	1000 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

---

## Příslušenství

Přídavná police Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------