

HOLEX**Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými dvířky s průzorem, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949503 2000
GTIN	4062406080587
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem **s cylindrickým zámkem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

S křídlovými dvířky s průzorem (polykarbonátové desky).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	2000 mm
Šířka	1000 mm
Užitná výška	1840 mm

Počet polic	4
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka	400 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

Příslušenství

Přídavná police Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------