

**HOLEX****Skříň s křídlovými dveřmi s policemi, Výška v mm / model: 1950/A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Třída artiklu	92S

**Popis****Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem **s cylindrickým zámekem**. Komplet se **4 policemi** z pozinkovaného plechu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	74 kg
Šířka	950 mm
Počet polic	4
Užitná výška	1820 mm
Polohování rukojeti	uprostřed

Hloubka	430 mm
Výška	1950 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

## Příslušenství

Přídavná police Typ 950	949534 950
-------------------------	------------