

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940861 750
GTIN	4062406070861
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška	595 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	750 mm
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Šířka v G	50
Polohování rukojeti	nahoře
Hmotnost	65 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	1250 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940512 750/800