

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940863 2000
GTIN	4062406070991
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Užitná výška	1845 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	131 kg

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka v G	20
Šířka	1250 mm
Výška	2000 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	uprostřed
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	50
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 2000 mm	940512 2000
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50