

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940865 800
GTIN	4062406071011
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	68 kg
Hloubka	500 mm
Šířka v G	50
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	800 mm

Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Šířka	1250 mm
Polohování rukojeti	nahoře
ComfortClose	ne
Užitná výška	645 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940513 750/800
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50