

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940865 1500
GTIN	4062406071059
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	50
Šířka	1250 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Hloubka v G	20

Užitná výška	1345 mm
Hloubka	500 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	104 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	1500 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1500 mm	940513 1500
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50