

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940861 900
GTIN	4062406070885
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Polohování rukojeti	nahoře
Šířka	1250 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka	500 mm
Užitná výška	745 mm

Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	900 mm
Hmotnost	73 kg
Šířka v G	50
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 900 mm	940512 900