

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940865 750
GTIN	4062406071004
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	65 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Zamykácí elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka v G	20
Užitná výška	595 mm

Hloubka	500 mm
Výška	750 mm
ComfortClose	ne
Šířka v G	50
Šířka	1250 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940513 750/800
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21