

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940865 2000
GTIN	4062406071066
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška	1845 mm
Hmotnost	131 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	50

ComfortClose	ne
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Šířka	1250 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 2000 mm	940513 2000
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50