

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940865 900
GTIN	4062406071028
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Užitná výška	745 mm
Hmotnost	73 kg
Zamykácí elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm

Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Šířka v G	50
Polohování rukojeti	nahore
Šířka	1250 mm
Výška	900 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 900 mm	940513 900
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50