

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940861 1500
GTIN	4062406070915
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	1500 mm
Užitná výška	1345 mm
Šířka v G	50

Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	nahoře
Hmotnost	104 kg
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Šířka	1250 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1500 mm	940512 1500
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1500 mm	940501 1500
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50