

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940867 1000
GTIN	4062406071103
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	78 kg
Šířka v G	50
Hloubka v G	20
Šířka	1250 mm
Užitná výška	845 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka	500 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------