

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940867 1250
GTIN	4062406071110
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1095 mm
Šířka v G	50
ComfortClose	ne
Šířka	1250 mm

Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Výška	1250 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Polohování rukojeti	nahoře
Hmotnost	91 kg
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21