

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940867 2000
GTIN	4062406071134
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1845 mm
Šířka v G	50
Hloubka	500 mm
Šířka	1250 mm

Polohování rukojeti	uprostřed
Konstrukce skříně	Základní skříň
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	131 kg
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 2000 mm	940513 2000
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21