

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940867 1500
GTIN	4062406071127
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 50×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

ComfortClose	ne
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	104 kg
Užitná výška	1345 mm

Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Výška	1500 mm
Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	nahore
Hloubka	500 mm
Šířka v G	50
Šířka	1250 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------