

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940905 1500
GTIN	4062406071332
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	1345 mm
ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	126 kg
Polohování rukojeti	nahoře

Šířka v G	80
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	1500 mm
Šířka	2000 mm
Hloubka	500 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40