

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940905 750
GTIN	4062406071288
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 80×20G. Vhodné zásuvky: 36×14G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Polohování rukojeti	nahoře
Výška	750 mm
Užitná výška	595 mm
Hmotnost	83 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Hloubka	500 mm

Hloubka v G	20
ComfortClose	ne
Šířka	2000 mm
Šířka v G	80
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 750/800 mm	940515 750/800